



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa, zakres pomiarowy: 65-80 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Doskonale do pionowego pomiaru otworów.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,005 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	80 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
wymiar a	0,5 mm
zakres pomiarowy	65 - 80 mm
odczyt	0,001 mm
granica błędu	0,005 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150	428510 5/150

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Nadajnik typ S6	498966 S6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80