



Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 40-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet **na dużych głębokościach** (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużeń). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Powierzchnie pomiarowe pokryte azotkiem tytanu (TIN) (HV5–2300).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	40 - 50 mm
wymiar a	11 mm
standardowa głębokość pomiaru	84 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	1584 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm

norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022500 50

Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/150	428802 4/150