



## Dociski stołowe szybko mocujące ze stojakiem, Typ: BS2N



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	377065 BS2N
GTIN	4008158018133
Klasa artykułu	37B

### Opis

#### Wykonanie:

<strong>Regulacja bezstopniowa, dociski stałe lub odchylane. Typ BS - zwalnianie docisku przez dociśnięcie dźwigni uchwytu, a następnie dźwigienki zwalniającej (następuje wtedy zwolnienie zapadki). Typ GRS – wrzeciono położone na zewnątrz, umożliwiające swobodny dostęp do obszaru pracy.</strong>

#### Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania detali na stołach obrabiarek podczas produkcji jednostkowej.

#### Wyp. dodatkowe:

Śruba z łbem walcowym wg DIN 912, nakrętki teowe nr 375315; 375320; 375325 wg DIN 508.

wysięg: 100 mm

wysokość mocowania h: 200 mm

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm: 3,5 kN

wysokość H: 260 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

### Opis techniczny

wysięg	100 mm
--------	--------

maks. siła mocowania przy wys. mocowania 50 mm	3,5 kN
wysokość mocowania h	200 mm
wysokość H	260 mm
Ø otworu mocującego	10,5 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące

## Akcesoria

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 18 mm	375320 18
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 16 mm	375320 16
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 20 mm	375320 20
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 22 mm	375320 22
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 28 mm	375320 28
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 20 mm	375315 20
Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 12/M10 mm	375325 12/M10
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 8 mm	375320 8
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 10 mm	375315 10
Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 16 mm	375315 16
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 14 mm	375320 14
Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 24 mm	375320 24
	375315 8

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 8 mm

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 10 mm

375320 10

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 6 mm

375315 6

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 28 mm

375315 28

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 22/M20 mm

375325 22/M20

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 20/M18 mm

375325 20/M18

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 22 mm

375315 22

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 12 mm

375315 12

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 14 mm

375315 14

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 10/M8 mm

375325 10/M8

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 6 mm

375320 6

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 24 mm

375315 24

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 28/M24 mm

375325 28/M24

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 16/M14 mm

375325 16/M14

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 8/M6 mm

375325 8/M6

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 14/M12 mm

375325 14/M12

Nakrętki teowe półwyrób wymiar nominalny rowka teowego 12 mm

375320 12

375315 32

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 32 mm

Nakrętki teowe długie wym. nomin. rowka teow./ gwint 18/M16 mm

375325 18/M16

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 36 mm

375315 36

Nakrętki teowe z gwintem wymiar nominalny rowka teowego 18 mm

375315 18