

HOLEX®**Giętke, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 200 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	461796 200
GTIN	4045197486493
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej. Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	13 mm
długość	200 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm

016100 500