

**Mahr****Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 20-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym.

Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi Reference. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Gwint przyłączeniowy do łatwej wymiany głowic pomiarowych. Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa, od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM. Od 40 mm głowica pomiarowa z aluminium, dla zmniejszenia masy.

**Od 12 mm do pomiarów aż do dna otworu.**

**w dostawie::**

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428930 z pierścieniami nastawczymi.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

stopień ochrony IP: IP 52

liczba głowic pomiarowych: 4

liczba pierścieni nastawczych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 25 / 40 mm

**Opis techniczny**

Ø pierścieni nastawczych	25 / 40 mm
zakres pomiarowy	20 - 50 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
liczba głowic pomiarowych	4
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
stopień ochrony IP	IP 52
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 20-50 mm	011240 20-50

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	498940 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 23 mm	484030 23
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	498940 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ R2	498940 R2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 20-25	428950 20-25
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 25-200	428950 25-200
Nadajnik typ S4E	498966 S4E