

**HOLEX®**

**Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z obustronną podziałką, długość całkowita: 200 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	461805 200
GTIN	4045197234926
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Znierdzewnejtaśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skałeczeniom. krawędź górna z podziałką  $\frac{1}{2}$  mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.

dotatkowa skala na odwrocie.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 13 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

## Opis techniczny

grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	13 mm
długość	200 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

## Usługi

018940

Znakowanie opis laserowy Typ

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm

016100 500