

HOLEX®**Giętke, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, długość całkowita: 1000 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	461796 1000
GTIN	4045197486820
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej. Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi.

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 18 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

długość	1000 mm
szerokość przekroju	18 mm
grubość przekroju	0,5 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm

016100 1000