

HOLEX**Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z podziałką z tyłu, długość całkowita: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461805 300
GTIN	4045197234933
Klasa artykułu	42G

Opis**Wykonanie:**

Znierdzewnejtaśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skałeczeniom. krawędź górna z podziałką $\frac{1}{2}$ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm. dodatkowa skala na odwrocie.

Opis techniczny

długość	300 mm
grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	13 mm
Kalibracja	F8
norma	EG II
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Linijka

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	026200 500
--	------------