

**HOLEX®****Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 62-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od  $\varnothing$  12 szczęki pomiarowe z HM).

Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od  $\varnothing$  12 HM). Korpus lakierowany

**w dostawie::**

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 428993, pierścienie nastawcze nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

Kalibracja: M3

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,007 mm

wymiar a: 1 mm

standardowa głębokość pomiaru: 117 mm

$\varnothing$  pierścieni nastawczych: 62 mm

**Opis techniczny**

głębokość pomiaru z przedłużką	267 mm
standardowa głębokość pomiaru	117 mm
wymiar a	1 mm

Ø pierścieni nastawczych	62 mm
zakres pomiarowy	62 - 75 mm
granica błędu	0,007 mm
odczyt	0,005 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Kalibracja	M3

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 100 mm	018430 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Przedłużka do średnicówki typ 50-100	428993 50-100