



Pompy próżniowe, typ: VP2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

pompy próżniowe (**tylko do pracy na sucho**).

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

długość: 271 mm

szerokość: 258 mm

wysokość: 296 mm

wydajność ssania: 10 m³/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,4 kW

Opis techniczny

masa	18 kg
moc silnika	0,4 kW

długość	271 mm
wysokość	296 mm
wydajność ssania	10 m ³ /h
szerokość	258 mm
napięcie silnika	230 V