



Zespoły podciśnieniowe, typ: VA1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385020 VA1
GTIN	2050001717511
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

zespół podciśnieniowy ze zbiornikiem i odkraplaczem.

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

Ø: 500 mm

wysokość: 630 mm

wydajność ssania: 10 m³/h

napięcie silnika: 230 V

moc silnika: 0,37 kW

masa: 25 kg

Opis techniczny

wysokość	630 mm
masa	25 kg

moc silnika	0,37 kW
Ø	500 mm
napięcie silnika	230 V
wydajność ssania	10 m ³ /h