

**Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, typ: 9****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 380820 9      |
| GTIN             | 4045197311047 |
| Klasa artykułu   | 33S           |

**Opis****Wykonanie:**

- połączone płytki stalowe i mosiężne,
- podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym,
- płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew,
- same bloki płytkowe nie są magnetyczne.

**Zastosowanie:**

- mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
- możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.

długość: 100 mm

szerokość: 70 mm

wysokość: 41 mm

kierunek biegunów: poprzeczny

wersja: płaski

masa: 2,1 kg

**Opis techniczny**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| masa              | 2,1 kg     |
| kierunek biegunów | poprzeczny |
| wysokość          | 41 mm      |

|           |        |
|-----------|--------|
| szerokość | 70 mm  |
| długość   | 100 mm |
| wersja    | płaski |