

BMI®**Taśmy miernicze, stalowe, białe w osłonie z tworzywa sztucznego, długość linki: 20m**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	462900 20
GTIN	4007368074632
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop**. Taśma powleczona przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. **Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.**

Biała stalowa taśma miernicza. Taśma hartowana, zabezpieczona przed korozją przez warstwę fosforanową, z odporną na ścieranie powłoką z żywicy syntetycznej. Dobra czytelność podziałki. Z ciągłą podziałką w mm.

wskazówka:

Wersja o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C – na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość osłony	115 mm
------------------	--------

długość osłony	138 mm
szerokość taśmy	13 mm
wysokość osłony	32 mm
rodzaj początku taśmy	A
długość linki	20 m
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Usługi

Kalibracjamiar zwijanych maks. długość 50 m	026240 50
---	-----------