

**HOLEX****Suwmiarki cyfrowe ABS z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415621 750
GTIN	4045197829931
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka ze **skalą bezwzględną**, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy cyfrowy wyświetlacz. Elektronika wyłącza się automatycznie po 5 minutach. Włączanie poprzez przesunięcie. Powierzchnie pomiarowe są docierane. **Z solidną metalową obudową.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm / cal

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,07 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

**Opis techniczny**

przełączalny odczyt	mm / cal
odczyt	0,0005 cal
długość szczęk	150 mm
odczyt	0,01 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
granica błędu	0,07 mm

Kalibracja	A1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Uchwyt do głębokościomierza	412230