

Mitutoyo

Małe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 2,5-3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, pola odczytu chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz z grzechotką precyzyjną. Nastawianie głowicy pomiarowej (**o 2 powierzchniach pomiarowych z węglików spiek.**) odbywa się **za pomocą iglicy pokrytej węglnikami spiekanymi.**

Zastosowanie:

Do dokładnego mierzenia średnicy oraz okrągłości otworów.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie kontrolne nr484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,002 mm

Ø bębena pomiarowego: 17 mm

głębokość pomiaru: 12 mm

długość całkowita: 105 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	2,5 - 3 mm
Ø bębena pomiarowego	17 mm
głębokość pomiaru	12 mm
długość całkowita	105 mm
odczyt	0,001 mm

granica błędu	0,002 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3
--	----------