



Taśmy miernicze, stalowe, powlekane poliamidem, w obudowie ramowej, długość taśmy: 50m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	464900 50
GTIN	4007368009634
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop**. Taśma powleczone przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. **Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.**

Taśma miernicza, stalowa, powlekana poliamidem. Elastyczna, odporna na załamania. Wytrzymała na zginanie taśma ze stali sprężynowej. **Bardzo odporna na ścieranie**, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów i olejów. Z ciągłą podziałką w mm. Wielk. 20 i 30 w ramce prostej, wielk. 50 / 100 w ramce w kształcie V.

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość ramy	180 mm
szerokość taśmy	13 mm
długość całkowita	390 mm

Karta danych

rodzaj początku taśmy	A
długość linki	50 m
Norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/464900-50>