

**Mitutoyo****Cyfrowe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 175-200 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	429110 175-200
GTIN	2050001062253
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

**Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.**

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

**Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.**

### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445,

przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

### wskazówka:

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,005 mm

wymiar a: 12,4 mm

standardowa głębokość pomiaru: 151 mm

## Opis techniczny

głębokość pomiaru z przedłużką	301 mm
wymiar a	12,4 mm
zakres pomiarowy	175 - 200 mm
standardowa głębokość pomiaru	151 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 200 mm	012900 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Nadajnik typ S16E	498966 S16E
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
	081560 357

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 190 mm

484030 190

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB

498975

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2

497445 D2

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 175 mm

484030 175