

Mitutoyo**Zestaw średnicówek 3-punktowych, cyfrowy, zakres pomiarowy: 6-12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekanego**.

Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy / wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry / brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne, cyfrowe nr 429250, pierścienie kontrolne.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	6 - 12 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
liczba głowic pomiarowych	3
Ø pierścieni nastawczych	8 / 10 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 1/100	429010 1/100
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975