

Mitutoyo**Zestaw średnicówek 3-punktowych, cyfrowy, zakres pomiarowy: 12-25 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekanego**.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy / wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry / brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

w dostawie::

Średnicówki mikrometryczne, cyfrowe nr 429250, pierścienie kontrolne.

Kalibracja: S6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,005/0,006 mm

liczba głowic pomiarowych: 3
 liczba pierścieni nastawczych: 2
 Ø pierścieni nastawczych: 16 / 20 mm

Opis techniczny

liczba głowic pomiarowych	3
liczba pierścieni nastawczych	2
zakres pomiarowy	12 - 25 mm
Ø pierścieni nastawczych	16 / 20 mm
granica błędu	0,005/0,006 mm
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 12-25 mm	011240 12-25

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497080 D2

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 3/150	429010 3/150
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497080 D1
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 2/150	429010 2/150
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497080 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 23 mm	484030 23
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357