

**Mitutoyo****Średnicówki mikrometryczne do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 87-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo. Bębenek z czarną skalą oraz grzechotka precyzyjną.

typ do otworów nieprzelotowych. **Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość.**

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,005 mm

Ø bębena pomiarowego: 23 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 105 mm

długość całkowita: 156 mm

**Opis techniczny**

głębokość pomiaru z przedłużką	255 mm
Ø bębena pomiarowego	23 mm
standardowa głębokość pomiaru	105 mm

długość całkowita	156 mm
wymiar a	0,3 mm
zakres pomiarowy	87 - 100 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	429010 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95