

**BMI®****Taśmy miernicze, stalowe, białe w osłonie z tworzywa sztucznego, długość linki: 10m**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	462900 10
GTIN	4007368074205
Klasa artykułu	46M

## Opis

### Wykonanie:

**Obudowa:** bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

**Taśma:** opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop.** Taśma powleczona przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. **Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.**

**Biała stalowa taśma miernicza.** Taśma hartowana, zabezpieczona przed korozją przez warstwę fosforanową, z odporną na ścieranie powłoką z żywicy syntetycznej. Dobra czytelność podziałki. Z ciągłą podziałką w mm.

### wskazówka:

Wersja o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C – na zamówienie.

## Opis techniczny

długość osłony	138 mm
----------------	--------

wysokość osłony	32 mm
szerokość osłony	115 mm
szerokość taśmy	13 mm
rodzaj początku taśmy	A
długość linki	10 m
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

## Usługi

Kalibracjamiar zwijanych maks. długość 10 m	026240 10
---	-----------