

## Mitutoyo

**Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa, zakres pomiarowy: 40-50 mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 429250 40-50  |
| GTIN             | 4946368636566 |
| Klasa artykułu   | 44A           |

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic** do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekane**go. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali powlekaney tytanem.

#### Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

#### Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiające zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry/ brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

#### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,006 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 67 mm

## Opis techniczny

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| zakres pomiarowy               | 40 - 50 mm                             |
| standardowa głębokość pomiaru  | 67 mm                                  |
| wymiar a                       | 0,3 mm                                 |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 217 mm                                 |
| odczyt                         | 0,001 mm                               |
| granica błędu                  | 0,006 mm                               |
| liczba baterii                 | 1                                      |
| z bateriami / akumulatorkami   | 081560 357                             |
| norma                          | Norma zakładowa                        |
| złącze                         | Złącze Digimatic                       |
| zapisywanie wartości pomiaru   | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| Technika pomiarowa             | cyfrowy                                |
| Protokół z badań               | Protokół kontroli producenta           |
| Opakowanie                     | sztywny pojemnik                       |
| Kalibracja                     | B6                                     |

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych  
maks. zakres pomiarowy 50 mm

012900 50

|   |            |
|---|------------|
| Znakowanie opis laserowy  | 018940     |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny<br>maks. zakres pomiarowy 200 mm | 012910 200 |

### Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/150              | 429010 3/150 |
| Przewody przyłączeniowe typ D2                                    | 497080 D2    |
| Odbiornik / interfejs klawiatury USB                              | 498965       |
| Nadajnik typ S1   | 498966 S1    |
| Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB               | 498975       |
| Przewody przyłączeniowe typ D1                                    | 497080 D1    |
| Przewody przyłączeniowe typ USB2                                  | 497080 USB2  |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm             | 484030 45    |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość<br>międzynarodowa 357 | 081560 357   |