

**Mitutoyo****Cyfrowe średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 12-16 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

**Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.**

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

**Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.**

### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445,

przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

### wskazówka:

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,002 mm

wymiar a: 0,3 mm

standardowa głębokość pomiaru: 76 mm

## Opis techniczny

zakres pomiarowy	12 - 16 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	226 mm
wymiar a	0,3 mm
standardowa głębokość pomiaru	76 mm
granica błędu	0,002 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/150	429010 2/150
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Nadajnik typ S16E	498966 S16E

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm	484030 13
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12