

**Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290080 12
GTIN	4030741480058
Klasa artykułu	29I

**Opis****Wykonanie:****Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza**

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 6 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ : 11 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

Sworzeń: 299901

**Opis techniczny**

zakres roboczy	3 - 50 mm
wysokość chwytu	12 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
szerokość chwytu	12 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
do $\varnothing$ zagłębienia radełka $d_3$	11 mm
Sworzeń	299901
Tarcza obrotowa	299903
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA

## Akcesoria

Tarcza obrotowa	299903
Sworzeń z kołnierzem	299901