



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290080 16
GTIN	4030741660986
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 11 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

Sworzeń: 299901

Opis techniczny

do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm

wysokość chwytu	16 mm
szerokość chwytu	16 mm
do Ø radełkowania d ₁	15 mm
do Ø zagłębienia radełka d ₃	11 mm
Sworzeń	299901
Tarcza obrotowa	299903
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA

Akcesoria

Sworzeń z kołnierzem	299901
Tarcza obrotowa	299903