



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290084 25
GTIN	4030741324468
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

kierunek skrawania: lewo i prawo

dla profilu radełkowania: RAA 1×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 13 mm

zakres roboczy: 8 - 200 mm

Sworzeń: 299902

Opis techniczny

wysokość chwytu	25 mm
-----------------	-------

zakres roboczy	8 - 200 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
szerokość chwytu	25 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
do \varnothing zagłębienia radełka d_3	13 mm
Sworzeń	299902
Tarcza obrotowa	299904
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA

Akcesoria

Sworzeń z kołnierzem	299902
Tarcza obrotowa	299904