



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290090 16
GTIN	4030741325106
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

kierunek skrawania: lewo i prawo

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 11 mm

zakres roboczy: 6 - 60 mm

Sworzeń: 299901

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	6 mm
wysokość chwytu	16 mm

szerokość chwytu	16 mm
do Ø radełkowania d_1	15 mm
do otworów radełek Ø d_2	6 mm
zakres roboczy	6 - 60 mm
do Ø zagłębienia radełka d_3	11 mm
Sworzeń	299901
Tarcza obrotowa	299903
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA

Akcesoria

Tarcza obrotowa	299903
Sworzeń z kołnierzem	299901