



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290090 20
GTIN	4030741325175
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

kierunek skrawania: lewo i prawo

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 13 mm

zakres roboczy: 10 - 100 mm

Sworzeń: 299902

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	8 mm
wysokość chwytu	20 mm

zakres roboczy	10 - 100 mm
szerokość chwytu	20 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
do \varnothing zagłębienia radełka d_3	13 mm
Sworzeń	299902
Tarcza obrotowa	299904
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA

Akcesoria

Tarcza obrotowa	299904
Sworzeń z kołnierzem	299902