



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290090 25
GTIN	4030741325182
Klasa artykułu	29I

### Opis

#### Wykonanie:

**konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

kierunek skrawania: lewo i prawo

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 20 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 8 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ : 13 mm

zakres roboczy: 10 - 100 mm

Sworzeń: 299902

### Opis techniczny

wysokość chwytu	25 mm
zakres roboczy	10 - 100 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
szerokość chwytu	25 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	20 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
do $\varnothing$ zagłębienia radełka $d_3$	13 mm
Sworzeń	299902
Tarcza obrotowa	299904
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA

## Akcesoria

Tarcza obrotowa	299904
Sworzeń z kołnierzem	299902