



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290098 25
GTIN	4030741471674
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

- minimalny nacisk, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki
 - zsynchron. napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uch. rolek i wysokości kłów
- konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie uchwytu rolki.

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kolek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

do \varnothing zagłębienia radełka d_3 : 13 mm

zakres roboczy: 3,5 - 65 mm

Sworzeń: 299902

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	8 mm
wysokość chwytu	25 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
szerokość chwytu	25 mm
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
zakres roboczy	3,5 - 65 mm
do \varnothing zagłębienia radełka d_3	13 mm
Sworzeń	299902
Tarcza obrotowa	299904
dla profilu radełkowania	RAA 2xAA

Akcesoria

Tarcza obrotowa	299904
Sworzeń z kołnierzem	299902