

**Mitutoyo****Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa, zakres pomiarowy: 6-8mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	429250 6-8
GTIN	4946368562834
Klasa artykułu	44A

## Opis

### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic** do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węglika spiekane**go. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych powlekanych tytanem.

### Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

### Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiające zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobry/ brak do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

**Część zamienna:**

Zamienne głowice pomiarowe nr 429252.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	6 - 8 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	183 mm
odczyt	0,001 mm
wymiar a	2 mm
standardowa głębokość pomiaru	83 mm
granica błędu	0,005 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

**Usługi**

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

## Akcesoria

Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Zapasowa sonda pomiarowa zakres pomiarowy 6-8 mm	429252 6-8
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 1/100	429010 1/100
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965