



### Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa, zakres pomiarowy: 8-10mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 429250 8-10   |
| GTIN             | 4946368636429 |
| Klasa artykułu   | 44A           |

#### Opis

##### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic** do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. **Wskaźnik obracany o 330°**. Trzpień pomiarowy centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą **stożka z węgla spiekane**. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych powlekanych tytanem.

##### Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

##### Funkcja:

- **przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)**
- **punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwia zerowanie w każdym położeniu**
- **wskazania dobrego/ braku do łatwego sprawdzania tolerancji**
- **szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.**

##### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

## Karta danych

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

### Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 429252.

### Opis techniczny

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| zakres pomiarowy                        | 8 - 10 mm                              |
| wymiar a                                | 2 mm                                   |
| odczyt                                  | 0,001 mm                               |
| głębokość pomiaru z przedłużką          | 183 mm                                 |
| standardowa głębokość pomiaru           | 83 mm                                  |
| granica błędu                           | 0,005 mm                               |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357                             |
| Liczba dołączonych baterii              | 1                                      |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii                    |
| Norma                                   | Norma zakładowa                        |
| złącze                                  | Złącze Digimatic                       |
| zapisywanie wartości pomiaru            | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                                |
| Protokół z badań                        | Protokół kontroli producenta           |
| Opakowanie                              | sztywny pojemnik                       |
| Kalibracja                              | B6                                     |
| Rodzaj produktu                         | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne  |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/429250-8-10>