

PLANOLITH**Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 400X250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430200 400X250
GTIN	2050001040077
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z gumowymi stopami.

wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,014 mm

Grubość: 50 mm

Liczba łap gumowych: 4
masa: 15 kg

Opis techniczny

Grubość	50 mm
masa	15 kg
płaskość	0,014 mm
Liczba łap gumowych	4
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------

Akcesoria

Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5
Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5