

**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410100 200
GTIN	4045197598585
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Precyzyjna, kontrastowa skala.

Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Wkręt ustalający u góry.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.

wymiar głębokości: płaskie

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Opakowanie: etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

Kalibracja	A1
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm

Opakowanie	etui
długość szczęk	50 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	DIN 862
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
----------------------	--------