

Garant**Suwmiarka z noniuszem 1/50, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410105 150
GTIN	4045197578242
Klasa artykułu	40Z

Opis**Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali. Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

odczyt	0,02 mm
Opakowanie	etui
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
podziałka	1/50 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	Ø 1,6

z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
ustalenie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
--	--------