

Mahr**Suwmiarki z noniuszem 1/50, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410251 150
GTIN	4059192001582
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Precyzyjna, kontrastowa skala.

Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Wkręt ustalający u góry.

Bez podziałki calowej.

Norma:

Fehlergrenzen nach **Werksnorm**, entspricht **nicht** DIN 862.

wymiar głębokości: płaskie

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: norma zakładowa

Opakowanie: etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,02 mm

podziałka: 1/50 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

Opakowanie	etui
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

Kalibracja	A1
odczyt	0,02 mm
długość szczęk	40 mm
podziałka	1/50 mm
granica błędu	0,05 mm
norma	norma zakładowa
wymiar głębokości	płaskie
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Tabela dla suwmiarek	412180
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150