



Suwmiarka cyfrowa – PROMOCJA IP67 i-wi z okrągłym głębokościomierzem, pomiarowy: 150STARTmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	402736 150START
GTIN	4059192064365
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (zapisanie wartości pomiarowej), RESET (ustawianie wskaźnika na zero), PRESET (ustawienia wstępne wymiarów), mm/cal, system odniesienia, funkcja LOCK (blokada klawiatury), DATA (transfer danych).

- **zintegrowany nadajnik radiowy,**
- **natychmiastowa gotowość do pomiarów dzięki systemowi odniesienia,**
- **niesamowita odporność na kurz, środki chłodnicze i smarujące: stopień ochrony IP67,**
- **zasilanie: baterie, żywotność ok. 3 lat (przy aktywowanym radiu ok. 0,5 roku),**
- **przewodnice docierane,**
- **suwak i szyna hartowane, nierdzewne.**

Wykonanie, tekst reklamowy:

Bardzo duży wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Czas pracy ok. 3 lat.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

wskazówka:

Natychmiast otrzymają Państwo program MarCom Professional 5.2 do bezpłatnego pobrania ze strony www.mahr.com/marcom

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
czas pracy	3 lat
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	Ø 1,5
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
automatyczne wyłączenie	tak
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
granica błędu	0,03 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
norma	DIN 862
przełączalny odczyt	mm / cale
z głębokościomierzem	tak
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	1 szt. CR2032
typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wielkość międzynarodowa	CR2032
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

021000 200

Karta danych

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm

Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm

021010 200