

**Mitutoyo****Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412101 150
GTIN	4946368110165
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.<br>Precyzyjna, kontrastowa skala.<br>Śruba ustalająca powyżej.

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	150 mm
podziałka	1/128 cal
podziałka	1/20 mm
długość szczęk	40 mm
Opakowanie	Etui
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
długość ostrzy krzyżowych	17 mm
odczyt	0,05 mm
norma	ISO 13385
masa	143 g

wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
chromowana skala	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przewodnica	Podwyższone szyny prowadzące
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120