

**HOLEX®****Suwmiarki z noniusem 1/20, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410200 300
GTIN	4045197519207
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Wkręt ustalający u góry.

wymiar głębokości: płaskie

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Opakowanie: Etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

długość szczęk: 64 mm

**Opis techniczny**

odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	Etui
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
długość szczęk	64 mm

podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

## Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412468 MS300
Tabela dla suwmiarek	412180
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS300	412470 MS300