

HOLEX®**Suwmiarka z noniusem 1/50 i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410205 150
GTIN	4045197202949
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Wkręt ustalający u góry.

wymiar głębokości: \varnothing 1,9

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Opakowanie: Etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,02 mm

podziałka: 1/50 mm

podziałka: 1/1000 cal

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

Kalibracja	A1
Opakowanie	Etui
odczyt	0,02 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm

podziałka	1/50 mm
podziałka	1/1000 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	DIN 862
wymiar głębokości	Ø 1,9
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150
Etui ze sztucznej skóry na suwmiarki z noniuszem	412500