

**Poziomnice z dołączanym magnesem, długość: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467010 250
GTIN	4045197439116
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, eloksalowany kształtownik aluminiowy. Płaskie i **pryzmatyczne powierzchnie pomiarowe. Dołączany magnes** działa na powierzchniach płaskich i np. **również na rurach**. Libelki bez krawędzi, z lupą, eliminują zniekształcenia obrazu pęcherzyka libelki. Pionowa libelka górna widoczna bardzo dobrze również od góry. **Dokładność przy pomiarze w położeniu odwróconym: 0,5 mm/m.**

**Objaśnienie:**

włącznik magnetyczny

**Libelka czołowa**

możliwa do odczytu z niemalże dowolnej pozycji.

granica błędu w pozycji normalnej: 0,5 mm/m

**Opis techniczny**

długość	250 mm
granica błędu w pozycji normalnej	0,5 mm/m

**Usługi**

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------