

**PLANOLITH****Płyty granitowe, klasa dokładności 00, Długość × szerokość: 400X400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430400 400X400
GTIN	2050001042613
Klasa artykułu	46H

**Opis****Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

**Klasa dokładności:**

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

**DIN 876/00- b. dokład. docierane proszkiem diament.,** do zastosowań pomiarowych.  
**w dostawie::**

**W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.** Z gumowymi stopami.

**wskazówka:**

**Na zamówienie:** Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,003 mm

Grubość: 50 mm

Liczba łap gumowych: 4

masa: 25 kg

## Opis techniczny

masa	25 kg
płaskość	0,003 mm
Grubość	50 mm
Liczba łap gumowych	4
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

## Akcesoria

Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5
Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5