

**Suwmiarka zegarowa z tworzywa sztucznego, typ: 150ESD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412430 150ESD
GTIN	4010995314392
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Tworzywo sztuczne bez metalu, z zawartością 60% włókna szklanego. Bardzo lekkie, nie magnetyzuje się i nie przewodzi prądu elektr. Z czujnikiem zegarowym zabezpieczonym przed uderzeniami.

Zastosowanie:

Do prac w obszarach zagrożonych elektrycznością statyczną.

Norma:

IEC 61340-5-1.

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

izolacja elektryczna: EGB/ESD

zakres pomiarowy: 0 - 150 mm

odczyt (na skali okrągłej): 0,1 mm

1 obrót wskazówki: 10 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

1 obrót wskazówki	10 mm
odczyt (na skali okrągłej)	0,1 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
z głębokościomierzem	tak
Technika pomiarowa	analogowy

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150