

**Moduł mocujący mobilny, dla typu: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361110 0
GTIN	4045197848949
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

Pasuje do :

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

wskazówka:

Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

długość L: 100 mm

szerokość B: 100 mm

wysokość H: 108 mm

H₁: 85 mm

masa: 4,5 kg

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

Opis techniczny

szerokość B	100 mm
masa	4,5 kg
H ₁	85 mm
wysokość H	108 mm
długość L	100 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
Seria	Xpent