

**Szczęka nasadzana Standard, dla typu: 80C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361124 80C
GTIN	4045197849038
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Powleczona, hartowana i szlifowana. Wersja Comfort, wariant o zmniejszonej szerokości.

**Zastosowanie:**

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

**Pasuje do :**

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami mocującymi.

szerokość szczęk b: 80 mm

wysokość szczęk h: 40 mm

wysokość h<sub>1</sub>: 20 mm

długość szczęk l: 60 mm

długość l<sub>1</sub>: 12 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

**Opis techniczny**

Pasujące do kodu barwnego	Xpent0
długość l <sub>1</sub>	12 mm
wysokość h <sub>1</sub>	20 mm
wysokość szczęk h	40 mm

szerokość szczęk b	80 mm
długość szczęk l	60 mm