

Mitutoyo**Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412632 150
GTIN	4946368667720
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Opis techniczny

norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
z głębokościomierzem	tak
czas pracy	20000 h
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,01 mm

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	indukcyjna metoda elektromagnetyczna
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracjasuwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B