

Imadła szlifierskie i kontrolne ze śrubą wrzecionową, szerokość szczęk A: 70mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	363250 70
GTIN	4045197295804
Klasa artykułu	32K

Opis

Wykonanie:

Szlifowane rowki pryzmowe.

W całości z hartowanej i **precyzyjnie szlifowanej ze wszystkich stron** stali. Możliwa obróbka detali z czterech stron.

Szlifowane rowki pryzmowe.

Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli**.

Klasa dokładności:

W zakresie **0,005 mm** / 100 mm.

w dostawie::

Wraz ze stabilnym **etui**.

Opis techniczny

wysokość korpusu G	32 mm
maksymalny rozstaw b	80 mm
długość całkowita a	160 mm
masa	3 kg
szerokość szczęk A	70 mm
wysokość szczęk C	30 mm
szerokość całkowita B	70 mm

Rodzaj produktu

Imadło kontrolne