

**Suwmiarka zegarowa, Typ: 150/02****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Klasa artykułu	45A

**Opis****Wykonanie:**

Skala chromowana na matowo. Z zabezpieczeniem przed uderzeniem i ochroną zębatki. Precyzyjny czujnik zegarowy, obrotowy cyferblat ze śrubą ustalającą. szczególnie wąski głębokościomierz. Podziałka mm na prowadnicy szynowej, podziałka 2/100 mm na skali okrągłej.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

Kalibracja	A1
1 obrót wskazówki	2 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
odczyt (na skali okrągłej)	0,02 mm
długość szczęk	40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 3,6×1,7
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka zegarowa

**Usługi**

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200