



Suwmiarka zegarowa z tworzywa sztucznego, typ: 150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412430 150
GTIN	4010995270827
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Tworzywo sztuczne bez metalu, z zawartością 60% włókna szklanego. Bardzo lekkie, nie magnetyzuje się i nie przewodzi prądu elektr. Z czujnikiem zegarowym zabezpieczonym przed uderzeniami.

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

zakres pomiarowy: 0 - 150 mm

odczyt (na skali okrągłej): 0,1 mm

1 obrót wskazówki: 10 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

odczyt (na skali okrągłej)	0,1 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
1 obrót wskazówki	10 mm
norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
z głębokościomierzem	tak
Technika pomiarowa	analogowy

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150

412468 MS150

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150

412470 MS150