



## Szlifierki dwutarczowe ECO, 230 V, Typ: W175



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077502 W175
GTIN	2050001694614
Klasa artykułu	03S

### Opis

#### Wykonanie:

Dwutarczowe szlifierki zasilane jednofazowym prądem przemiennym, napędzane **czichym, bezobsługowym silnikiem. Duży rozmiar osłony oczu** zapewnia użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa. Podpory obrabianych przedmiotów **można regulować bez użycia narzędzi.**

**Blokada ponownego rozruchu** zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas przerwy w dostawie prądu.

#### w dostawie::

Ściernice z korundu zwykłego NK36 i NK60.

#### wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

Odpowiedni statyw maszynowy nr 077513 wielk. DS04 z płytą adaptera nr 077515 wielk. ECO.

pobór mocy: 520 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø D ściernicy: 175 mm

szerokość ściernicy T: 20 - 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 32 mm

masa: 18 kg

### Opis techniczny

masa	18 kg
------	-------

pobór mocy	520 W
oznaczenie producenta	W175
maksymalna prędkość obrotowa	2900 min <sup>-1</sup>
szerokość ściernicy T	20 - 25 mm
Ø H otworu ściernicy	32 mm
Ø D ściernicy	175 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki podwójne

## Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC80	596310 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK80	596100 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ NK36	596310 NK36
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ C800	596200 C800
Podstawa pasuje do maszyny DS04	077513 DS04
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK60	596310 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK80	596200 EK80
Płyta adaptera do ECO-DS04 pasują do ECO	077515 ECO
Przyłbice do nr 077502 Typ ECO	077509 ECO
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ NK60	596310 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ C800	596100 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ NK60	596200 NK60

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK80	596310 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ EK60	596200 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC80	596200 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) Typ SC80	596100 SC80